

**SALUBER – FICHA TÉCNICA 2019**

Pagina 1 de 3

**COMPONENTES****•HOJA PROTECTIVA SUPERIOR**

MATERIAL : POLIETILENO A BAJA DENSIDAD  
 ESPESOR : MCR. 40 +/-2  
 COLORES : TRANSPARENTE

**•HOJA MONOADHESIVA**

MATERIAL : POLIETILENO A BAJA DENSIDAD  
 ESPESOR : MCR. 42 +/- 2  
 COLORES : VERDE - AZUL – BLANCO/TRANSPARENTE  
 ADHESIVO : ACRILICO EN SUSPENSIÓN ACUOSA  
 CANTIDAD : -HUMEDO: 7.0 GR/M<sup>2</sup> +/- 1  
 -SECO: 3.5 GR/M<sup>2</sup> +/- 0,5  
 ADHESIVIDAD : > 10 N/CM

**•HOJA BI-ADHESIVA**

MATERIAL : POLIETILENO A BAJA DENSIDAD  
ESPESOR : MCR. 100 +/- 5  
 COLORES : BLANCO  
**LADO SUPERIOR**  
 ADHESIVO : ACRILICO EN SUSPENSION ACUOSA  
 CANTIDAD : -HUMEDO: 7.0 GR/M<sup>2</sup> +/- 3  
 -SECO: 3.5 GR/M<sup>2</sup> +/- 0,5  
 ADHESIVIDAD : >10 N/CM  
**LADO INFERIOR**  
 ADHESIVO : ACRILICO EN SUSPENSION ACUOSA  
 CANTIDAD : -HUMEDO: 12.0 GR/M<sup>2</sup> +/- 3  
 -SECO: 6.0 GR/M<sup>2</sup> +/- 0,5  
 ADHESIVIDAD : >12 N/CM

**•HOJA PROTECTIVA INFERIOR**

MATERIAL : LINER EN POLIETILENO A BAJA DENSIDAD  
 ESPESOR : MCR. 40 +/-2  
 COLOR : TRANSPARENTE

**ANTIBACTERIAL**

COMPOSICIÓN : 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (CIT/MIT) + Bronopole  
 NOMBRE : ACTICIDE LA gamma Producido por THOR Specialties srl

**SALUBER** es producido y embalado por **genimpex srl** en el establecimiento de Agrate Brianza (MB) - ITALIA con un mecanismo enteramente robotizado proyectado y realizado por genimpex srl.

# SALUBER – FICHA TÉCNICA 2019

Pagina 2 de 3

## CARACTERISTICAS

### •DATOS DE IDENTIFICACION

NOMBRE	: SALUBER.
DESCRIPCION	: TAPETE DESCONTAMINANTE ADHESIVO MULTIESTRATOS REMOVIBLE Y SEMIRIGIDO.
COLORES	: VERDE – AZUL – BLANCO/TRANSPARENTE
APLICACIÓN	: BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIPOLVO
CODIGOS	: DK-450-V ; DK-600-V ; DK-900-V (VERDE) DK-450-B ; DK-600-B ; DK-900-B (AZUL) DK-450-T ; DK-600-T ; DK-900-T (BLANCO/TRANSPARENTE) CB-450-B ; CB-600-B ; CB-900-B (AZUL)

### •CARACTERISTICAS

DIMENSIONES Y PESO	:	codigo	ancho Mm	largo mm	altura mm	peso kg
-TAPETE INDIVIDUAL		DK-450	1150 / 1200	450	1,4	0,71
		DK-600	1150 / 1200	600	1,4	0,98
		DK-900	1150 / 1200	900	1,4	1,49
		CB-450	900 / 950	450	1,4	0,56
		CB-600	900 / 950	600	1,4	0,78
		CB-900	900 / 950	900	1,4	1,18
-EMPAQUE (5 PIEZAS)		DK-450	1270	600	17	4,63
		DK-600	1270	750	17	6,28
		DK-900	1270	1050	17	9,31
		CB-450	1020	600	17	3,66
		CB-600	1020	750	17	5,01
		CB-900	1020	1050	17	7,43

GENERALIDADES : BUENA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA, A LAS SUSTANCIAS OLEOSAS, A LOS RAYOS UV Y AL ENVEJECIMIENTO. EXCELENTE FACILIDAD PARA REMOVER LAS HOJAS.

PUNTO DE FUSION : NO APLICA

PUNTO DE EBULLICION : NO APLICA

% COMPONENTES : ALGUNOS RASTROS

VOLATILES

MACERACION EN AGUA : NO ES POSIBLE

TEMPERATURA : - SUGERIDA min 15°C MAX 30°C

- DURANTE EL USO min -20°C MAX 70°C

- LIMITE min -25°C MAX 90°C

DURACIÓN : LA DURACION DE CADA HOJA ADHESIVA DEPENDE UNICAMENTE DE LAS CONDICIONES DE USO

VALIDEZ : 3 AÑOS SI ES CORRECTAMENTE CONSERVADO

EMBALAJE : EMBALADO EN UNA ESPECIAL "KARTELLA-DISPENSER" QUE PERMITE EL USO GRADUAL DE LOS 5 TAPETES.

NORMATIVA : DISPOSITIVO MEDICO DE CLASE 1 NO ESTERIL. LEY D. L. 24/02/97 N° 46 ART. 1, COMA 2 A/B, DIRECTIVA 93/42 CEE CONCERNIENTE A DISPOSITIVOS MEDICOS

CODIGOS: UMDNS 11740; GMDN 44011; CND T030501

## PRECAUCIONES

### •MODO DE USO

- INSTALACIÓN : 1. LIMPIAR Y SECAR CON ATENCIÓN EL AREA DEL SUELO DONDE SE DESEA COLOCAR EL TAPETE.  
2. REMOVER LA HOJA PROTECTIVA INFERIOR BLANCA.  
3. ADHERIR EL TAPETE AL SUELO CUIDANDO DE NO PRODUCIR PLIEGUES.  
4. REMOVER LA HOJA PROTECTIVA SUPERIOR.  
5. REMOVER PROGRESIVAMENTE, DE ACUERDO AL USO, LAS 30 HOJAS ADHESIVAS  
6. Para la instalación de Saluber no es necesario el uso de bases,pero si así se desea podemos suministrarsela.
- : EVITAR MOJAR LA SUPERFICIE DEL TAPETE Y NO PASAR SOBRE ESTE CON LAS SUELAS MOJADAS.
- TRANSPORTE : 1. TRANSPORTAR EN EL EMBALAJE ORIGINAL.  
2. NO DOBLAR EL ESTUCHE.  
3. NO EXPONER A LA INTEMPERIE.
- CONSERVACIÓN : 1. CONSERVAR EN UN LUGAR SECO Y LEJOS DE FUENTES DE CALOR  
2. HUMEDAD RELATIVA SUGERIDA: 60%.  
3. PROTEGER DE LA EXPOSICIÓN DIRECTA AL SOL.  
4. CONSERVAR EN EL EMBALAJE ORIGINAL.  
5. El innovador proceso de producción permite almacenar el producto verticalmente sin perjudicar su calidad y el aspecto exterior
- : DESECHAR EN CONFORMIDAD CON LAS LEYES NACIONALES Y LAS REGLAS QUE RIGEN LOS DESECHOS DE MATERIAS PLASTICAS.

### •ADVERTENCIAS

- INFLAMABLE (NIVEL) : BAJO: EL PRODUCTO PUEDE INCENDIARSE SOLO SI ENTRA EN CONTACTO DIRECTO CON LAS LLAMAS. SI ESTO OCURRIESE EL HUMO PRODUCIDO PODRÍA CAUSAR LAGRIMEO Y SOFOCAMIENTO.
- CONTACTO CON LA PIEL : EN CASO DE HIPERSENSIBILIDAD ENJUAGAR CON AGUA FRIA, CUBRIR CON GASAS SECAS Y CONSULTAR AL MEDICO.
- CONTACTO CON LOS OJOS : NO APLICA
- INGESTION : NO APLICA
- INHALACION : NO APLICA

*NOTA:La informaciones contenidas en **SALUBER** - FICHA TECNICA se refieren al solo producto en cuestión y podrían no verificarse si se utiliza en combinación con otros productos. Las informaciones presentadas son confiables y constatadas de acuerdo al conocimiento que tenemos al respecto. No obstante cada consumidor deberá verificar la aplicabilidad en relación al uso particular que del producto decida hacer.*

Lic. Romano Montanari  
Departamento Calidad Genimpex S.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa: Viale Lombardia, 143- 20861 BRUGHERIO (MB)  
Produzione e Magazzino: Via Euclide, snc – 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

E-MAIL [info@genimpex.it](mailto:info@genimpex.it)  
TL 039-5965389 FX 039-9630429